

## Oxymètre de pouls Spengler Oxystart



- Haute précision des mesures
  - Affichage de la courbe de pléthysmographie
  - Capteur haute sensibilité
  - Facile d'utilisation et pratique
  - Compact et léger
  - Mise en marche par simple pression sur l'interrupteur
  - Arrêt automatique après 5 secondes d'inactivité
  - Rotation de l'affichage automatique
  - Affichage simultané en moins de 10 sec. :
- la saturation pulsée en oxygène (% SpO2)
  - la fréquence cardiaque
  - l'intensité du signal pulsatile (barregraphe)
  - la courbe de pléthysmographie
  - Écran TFT
  - Témoin de batterie faible
  - Affichage personnalisable: 6 modes d'affichage
  - 5 niveaux de luminosité
  - Livré avec une dragonne, une housse et 2 piles AAA LR03